



## Automotive Aftermarket Division

### Cavity Wax Plus

---

#### 1) Delenumre

08852

#### 2) Beskrivelse og sluttbruk

3M™ Cavity Wax Plus er ikke-herdende korrosjonsbeskyttelse til innvendige karosseripaneler og strukturelle komponenter. 3M™ Cavity Wax Plus er effektivt på aluminiums- og ståldeler. Det påføres innsiden av karosseripaneler etter sveising og lakking.

- Aerosoldispensering

Aktivt korrosjonsbestandig kjemikalie

- Flytende væskeformulering

#### 3) Fysiske egenskaper

MERK: 3M™ Cavity Wax Plus består ASTM B117 1500 timers eksponering (kaldvalset stål, ingen korrosjon)

Beholder	511 gram nettovekt, aerosolboks
Tetthet pund/gallon (ca.)	9.2
Farge	Klar ravgul
Flammepunkt	-45 °C
Konsistens	Aerosolisert væske
Dekning/boks (ett strøk 50 % overlapping, standard aktuator)	2,5 <sup>2</sup> M
Driftstemperatur (etter påføring)	-28 til 82 °C

## 4) Bruksanvisning

Påføres på innvendige karosseripaneler og strukturer etter sveising og lakkering. Ved riktig påføring hindrer 3M™ Cavity Wax Plus korrosjon på innvendige paneler og mellom trange strukturer gjennom aktiv korrosjonsbestandig kjemi og fysisk tetning mot fuktighet og korroderende elementer.

Merk: Skal ikke påføres på eller nær potensielle antenningskilder som eksosdeler, gnister, flamme eller på bevegelige deler.

Brukes med følgende tilbehør: 3M™ Cavity Wax Plus påføringsstavsett (PN 08851)

Kun for yrkesbrukere. Ikke for detaljsalg.

1. Rist boksen godt (ett minutt fra kulen løsner).
2. Ved bruk av standard sprayaktuator påføres materialet på panelet fra 15 cm avstand med 50 % overlapping. Påfør to til tre strøk for maksimal beskyttelse.
3. Ved bruk av 3M™ Cavity Wax Plus påføringsstavsett (PN 08851) retter du boksen vekk fra folk, tar tak i standardsprayaktuatoren og trekker den rett av aerosolventilen. Merk: Merk staven 25 mm fra enden med blandedysen for å angi stoppunktet for dispensering under fjerning.
4. Velg ønsket forlengelsesstav og aktuator og rett den vekk fra folk. Installer aktuatorens ved å trykke aktuatorstammekanismen på ventilstammen.
5. Sett påføringsstaven inn i ønsket område og trykk på aktuatorknappen. Trekk staven langsomt tilbake slik at 3M™ Cavity Wax Plus dekker området tilstrekkelig. Gjenta påføringen opptil tre ganger for å sikre maksimal beskyttelse.
6. Når påføringen er ferdig, snus boksen opp ned. Mens den peker vekk fra folk, trykk på aktuatorens for å fjerne flytende materiale gjennom aktuator-/blandedysmekanismen.
7. Overflødig materiale eller overspray fjernes med et VOC-godkjent rengjøringsmiddel for overflater og tørkepapir eller klut.

## 5) Oppbevaring

**HÅNTERING** Unngå øyekontakt med damp, tåke eller spray. Unngå innånding av damp. Unngå langvarig eller gjentatt kontakt med hud. Ikke spis, drikk eller røyk mens du bruker dette produktet. Vask eksponerte områder grundig med såpe og vann.

**OPPBEVARING** Ved oppbevaring under anbefalte forhold i original, uåpnet beholder har dette produktet en holdbarhet på 24 måneder fra produksjonsdato. Oppbevares vekk fra syre.



# Teknisk dataark

Trer i kraft: 25/3/16 Erstatter: 7/7/06

Oppbevar beholderen i et område med god ventilasjon. Produktet skal helst oppbevares i originalemballasje til det er klart til bruk. Holdbarheten er ubegrenset under disse forholdene.

## 6) Sikkerhet

Før du bruker dette produktet, se produktetiketten og/eller sikkerhetsdataarket for informasjon om helse og sikkerhet. Merk: Lover om akseptabel mengde av flytende organiske forbindelser (VOC) varierer fra land til land. Se gjeldende forskrifter for bruk av produkter med VOC-innhold i ditt område for overflatebehandling og rengjøring.

## 7) Forbehold ved bruk

Alle erklæringer, teknisk informasjon og anbefalinger er basert på tester vi mener er pålitelige, men nøyaktighet eller fullstendighet er ikke garantert. Før du bruker produktet, må du forvise deg om at det passer for tiltenkt bruk. Alle spørsmål om påliteligheten til dette produktet er underlagt salgsvilkårene, som i sin tur kan være underlagt gjeldende lov.

For tilleggsinformasjon om helse og sikkerhet

Automotive Aftermarked  
3M Norge AS  
Telefon: 0161 237 6391  
Faks: 0161 237 5911

[aadenquiries.uk@mmm.com](mailto:aadenquiries.uk@mmm.com)  
[www.3m.no/auto](http://www.3m.no/auto)